

可牢固地固定光路中使用的透镜。尺寸品种丰富, 选用方便。


●可固定薄的, 厚的各种透镜。镜框的外径大, 可起到遮挡杂乱光的作用, 便于平行光束的调整、减少迷光影响。



信息

- ▶承接定制更改立柱长度。(如订货时指定了立柱长度的话, 我们负责更换长度后出货。) 长度差异太大时也会收取部分差额费用的, 详情请咨询。
- ▶备有薄型镜架框的固定式镜架。 [参照](#) C038
- ▶备有可调心的小型可调心镜架 (LHCM)。 [参照](#) C040

外形图



标准											主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	选购件 编码※	适用元器件 外径 ϕA [mm]	适用元器件 厚度 t [mm]	有效直径 ϕB [mm]	C [mm]	光轴高度 D [mm]	E [mm]	F [mm]	ϕG [mm]	ϕK [mm]	自重 (kg)
LHF-10	EE/UU	$\phi 10$	3~6	$\phi 7$	M10.85 P0.75	15	4	12	$\phi 32$	$\phi 12$	0.07
LHF-15	EE/UU	$\phi 15$	3~10	$\phi 12$	M15.85 P0.75	20	5	16	$\phi 42$	$\phi 12$	0.07
LHF-20	EE/UU	$\phi 20$	3~12	$\phi 17$	M20.85 P0.75	20	7	18	$\phi 42$	$\phi 12$	0.09
LHF-25	EE/UU	$\phi 25$	3~10	$\phi 21$	M26.25 P0.75	25	6	16	$\phi 52$	$\phi 12$	0.1
LHF-25.4	EE/UU	$\phi 25.4$	3~6	$\phi 22$	M26.25 P0.75	25	4	12	$\phi 52$	$\phi 12$	0.09
LHF-30	EE/UU	$\phi 30$	3~6	$\phi 26$	M30.85 P0.75	25	4	12	$\phi 52$	$\phi 12$	0.09
LHF-30A	EE/UU	$\phi 30$	3~12	$\phi 26$	M30.85 P0.75	25	7	18	$\phi 52$	$\phi 12$	0.11
LHF-38.1	EE/UU	$\phi 38.1$	3~12	$\phi 34$	M38.95 P0.75	30	7	18	$\phi 62$	$\phi 12$	0.13
LHF-40	EE/UU	$\phi 40$	3~12	$\phi 36$	M40.85 P0.75	30	7	18	$\phi 62$	$\phi 12$	0.13
LHF-40A	EE/UU	$\phi 40$	4~14	$\phi 36$	M40.85 P0.75	30	8	20	$\phi 62$	$\phi 12$	0.14
LHF-50	EE/UU	$\phi 50$	3~12	$\phi 45$	M50.85 P0.75	35	7	18	$\phi 72$	$\phi 12$	0.14
LHF-50A	EE/UU	$\phi 50$	4~18	$\phi 45$	M50.85 P0.75	35	10	24	$\phi 72$	$\phi 12$	0.17
LHF-50.8	EE/UU	$\phi 50.8$	3~12	$\phi 46$	M51.65 P0.75	35	7	18	$\phi 72$	$\phi 12$	0.14
LHF-52	EE/UU	$\phi 52$	3~15	$\phi 47$	M52.85 P0.75	40	8.5	21	$\phi 82$	$\phi 12$	0.18
LHF-60	EE/UU	$\phi 60$	3~15	$\phi 55$	M60.85 P0.75	40	8.5	21	$\phi 82$	$\phi 12$	0.18
LHF-60A	EE/UU	$\phi 60$	4~21	$\phi 55$	M60.85 P0.75	40	11.5	27	$\phi 82$	$\phi 12$	0.21

※关于选购件编码, 详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。 [参照](#) C007

大型											主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	选购件 编码※	适用元器件 外径 ϕA [mm]	适用元器件 厚度 t [mm]	有效直径 ϕB [mm]	C [mm]	光轴高度 D [mm]	E [mm]	F [mm]	ϕG [mm]	ϕK [mm]	自重 (kg)
LHF-80	EE/UU	$\phi 80$	3~15	$\phi 73$	M81.1 P1	50	8.5	21	$\phi 102$	$\phi 20$	0.31
LHF-80A	N	$\phi 80.4$	4~23	$\phi 73$	M81.1 P1	50	12.5	29	$\phi 102$	$\phi 20$	0.37
LHF-100	EE/UU	$\phi 100$	4~18	$\phi 93$	M101.1 P1	60	11	26	$\phi 122$	$\phi 20$	0.39
LHF-100A	N	$\phi 100$	4~22	$\phi 93$	M101.1 P1	60	13	30	$\phi 122$	$\phi 20$	0.42
LHF-130	N	$\phi 130$	4~18	$\phi 122$	M131.1 P1	75	11	26	$\phi 152$	$\phi 20$	0.45
LHF-150	N	$\phi 150$	5~20	$\phi 142$	M151.1 P1	85	12	28	$\phi 171$	$\phi 20$	0.62

※关于选购件编码, 详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。 [参照](#) C007

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤